



Halogen spezial

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Socket | G6.35 [G6.35] |
| Philips-Code | 14623 |
| ANSI-Code | - |
| LIF-Code | - |
| Betriebsstellung | S90 [Socket nach unten +/-90°] |
| Hauptanwendungsgebiet | Projektion |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom) | 2000 h |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|---------|
| Nennlichtstrom (Nom) | 2150 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3050 K |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | - |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------|------|
| Power (Rated) (Nom) | 95 W |
| Spannung (Nom) | 17 V |

| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Kolbenmaterial | Quartzglassbrenner ohne UV-Block |


| | |
|--------------------------|-------------|
| Glühfadenform | flach |
| Glühfadenabmessungen BxH | 5.24 x 3.13 |

| Anforderungen an das Leuchtendesign | |
|-------------------------------------|--------|
| Kolbentemperatur (max.) | 900 °C |
| Quetschungstemperatur (max.) | 350 °C |

| Produktdaten | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871150042667350 |
| Bestell-Produktname | 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500426673 |
| Bestellcode | 42667350 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 100 |
| Material-Nr. (12NC) | 924049819103 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0.004 kg |

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



14623 95W G6.35 17V

| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 14623 95W | 11.5 mm | 31.5 mm | 32.25 | 32 | 1.05 mm | 1 mm | 0.95 | 50 mm |
| G6.35 17V | | | mm | mm | | | mm | |
| 1CT/10X10F | | | | | | | | |

