



Halógenas aplicación industrial

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G6.35
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	2.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	-


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	95 W
Voltaje (nom.)	17 V
Voltaje (nom.)	17 V

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Nombre completo del producto	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Full EOC	871150042667350
Código de pedido	42667350
Código 12NC	924049819103
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500426673
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500426697

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 17V			mm	mm				
1CT/10X10F								

