



Brilliantline kylmäsäde

Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F

Korkealaatuinen pienjännitteinen halogeenilamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	16 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	24 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	236 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	20,0 W
Lampun virta (nim.)	1,7 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1


Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F
Koko tuotenimi	Brilliantline Dichroic 20W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042471660
Tilauskoodi	42471660
Tuotekoodi (12NC)	924050117101

Brilliantline kylmäsäde

Paikallinen koodi	4728836
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500424716
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50


EAN/UPC – laatikko	8711500424785
--------------------	---------------

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram – Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F

