



Brilliantline Dicroica

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Quemador halógeno de bajo voltaje de calidad superior en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicroico permite la transmisión del calor al objeto.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	775 lm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	50,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	4,2 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	12 V

Voltaje (nom.)	12 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	53 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nombre completo del producto	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042516460
Código de pedido	42516460
Código 12NC	924051017101
Código local	PHDB5036
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500425164
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50

Brilliantline Dicroica


Embalaje con código EAN/UPC 8711500425188

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

