



Brilliantline dichroické

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F

Nízkonapěťová halogenová žárovka vynikající kvality ve skleněném reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Dichroická vrstva zamezující přenosu tepla na objekt..

Údaje o produktu


Obecné informace		Napětí (jmen.)	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	12 V	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Napětí (jmen.)	
Nominální životnost	4 000 h	12 V	
Cyklus zapnutí	16 000	Řízení a stmívání	
Jmenovitá životnost (hodiny)	4 000 h	Stmívatelné	
Lighting Technology	Halogen	Ano	
Světelné technické		Mechanické a materiály	
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 stupňů	Povrchová úprava žárovky	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Číré	
Index podání barev (CRI)	100	Tvar žárovky	
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	775 lm	MR16 [50 mm / 2 palce]	
Provozní a elektrické		Certifikace a použití	
Spotřeba energie	50,0 W	Spotřeba energie kWh/1000 h	
Proud zdroje (jmen.)	4,2 A	53 kWh	
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s	Označení a balení	
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s	Objednací název produktu	
Účinník (zlomek)	1	Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	
		Celý název výrobku	
		Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F	
		Full EOC	
		871150042519560	
		Objednací kód	
		42519560	
		Číslo materiálu (12NC)	
		924051117101	

Brilliantline dichroické

Místní kód	14621
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500425195
Číslování SAP – balení v krabici	50


Pouzdro – EAN/UPC	8711500425218
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram – Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

