



# Brilliantline kylmäsäde

## Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Korkealaatuinen pienjännitteinen halogeenilamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Kylmäsädepinnoite estää lämmönsiirron esineeseen.

### Tuotetiedot

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Yleistä tietoa</b>                  |                                          |
| Kanta                                  | GU4 [GU4]                                |
| Käyttöasento                           | UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)] |
| Nimelliskäyttöikä                      | 4 000 tuntia                             |
| Sytytys                                | 16 000                                   |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia)          | 4 000 tuntia                             |
| Lighting Technology                    | Halogen                                  |
| <b>Valaistuksen tekniset tiedot</b>    |                                          |
| Keilakulma (nim.)                      | 30 °                                     |
| Valovirta                              | 215 lm                                   |
| Vastaava värilämpötila (nim.)          | 3000 K                                   |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 100                                      |
| Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen) | 215 lm                                   |
| <b>Käyttö- ja sähkö tiedot</b>         |                                          |
| Virrankulutus                          | 20,0 W                                   |
| Lampun virta (nim.)                    | 1,7 A                                    |
| Syttymisaika (nim.)                    | 0,0 s                                    |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 %         | Syttyy heti s                            |


|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tehokerroin (murtoluku)                | 1                                                     |
| Jännite (nim.)                         | 12 V                                                  |
| Jännite (nim.)                         | 12 V                                                  |
| <b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b> |                                                       |
| Himmennettävä                          | Kyllä                                                 |
| <b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>      |                                                       |
| Lampun pinta                           | Kirkas                                                |
| Hehkulampun muoto                      | MR11 [1,375 tuumaa / 35 mm]                           |
| <b>Merkinnät ja luokitukset</b>        |                                                       |
| Energiankulutus kWh/1000 h             | 21 kWh                                                |
| <b>Tuotetiedot</b>                     |                                                       |
| Tilaustuotteen nimi                    | Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F                       |
| Koko tuotteenimi                       | Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F |
| Full EOC                               | 871150042540960                                       |
| Tilaukoodi                             | 42540960                                              |

## Brilliantline kylmäsäde

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tuotekoodi (12NC)             | 924051317107  |
| Paikallinen koodi             | 4728855       |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo        | 8711500425409 |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 50            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8711500425423 |

### Mittapiirros



| Product                         | D (max) | C (max) |
|---------------------------------|---------|---------|
| Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F | 35 mm   | 40 mm   |

