



Brilliantline Koudlicht

Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU4 [GU4]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	4.000 hr
Schakelcyclus	16.000
Nominale levensduur (uren)	4.000 hr
Lamptype	Halogen
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	30 graden
Lichtstroom	215 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	100
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	215 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20,0 W
Lampstroom (nom.)	1,7 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	12 V

Spanning (nom.)	12 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	MR11 [35 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Volledige productnaam	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042540960
Bestelcode	42540960
Materiaalnr. (12NC)	924051317107
Lokale code	14625
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500425409
Numerator - Dozen per buitendoos	50

EAN/UPC - Case	8711500425423
----------------	---------------

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

