

PHILIPS

Lighting



Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F

Высококачественная галогенная горелка низкого напряжения, в стеклянном отражателе. Идеальное решение для небольших декоративных светильников с акцентом освещения на объектах. Дихроичное покрытие не дает лампе нагревать объект.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU4 [GU4]
Код Philips	14625
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Код ANSI, галогенная лампа	FTD
Номинальный срок службы (ном.)	4000 h
Цикл переключения	16000X

Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	30 °
Светоотдача (ном.)	215 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	215 lm
Сила света (макс.)	900 cd
Номинальный угол распределения света	30 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (мин.)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	215 lm

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Ток лампы (ном.)	1,7 A

Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	1
Напряжение (ном.)	12 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	21 kWh

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	300 °C
Температура цоколя (макс.)	350 °C


Данные об изделии	
Полный код продукта	871150042540960
Название продукта для заказа	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F

Brilliantline Dichroic

ЕАН/UPC — продукт	8711500425409
Код заказа	924051317107
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	924051317107

Вес нетто (шт.)	13,000 g
ILCOS Code	HRGS-20-12-GU4-35/30


Чертеж размеров



DICHO Pro 14625 20W GU4 12V MR11 30D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

Фотометрические данные



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

