



Brilliantline

Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Lågvoltshalogenlampa med överlägsen kvalitet i glasreflektor. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Dikroisk beläggning förhindrar värmeöverföring till föremålet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU4 [GU4]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	16 000
Specifiserad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	30 °
Ljusflöde	215 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	215 lm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	20,0 W
Lampström (nom)	1,7 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V


Spänning (nom)	12 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	MR11 [1,375 tum/35 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Fullständigt produktnamn	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042540960
Beställningsnummer	42540960
Materialnummer (12NC)	924051317107
Lokal kod	8341875
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500425409
Räknare – antal förpackningar per kartong	50

EAN/UPC - Hölje 8711500425423

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

