PHILIPS

Lighting

Brilliantline Alu

BRILLAL 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione di qualità superiore in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento in alluminio che evita il surriscaldamento eccessivo.

Warnings and safety

- A causa del calore diffuso dal bulbo, è richiesta una distanza minima di 0,5 mm tra il bulbo e materiali combustibili o oggetti soggetti ad essiccazione o sbiadimento.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	16.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	230 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	1,72 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massina intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V
Tensione (Nom)	12 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BrillAl 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/ 10X5F

Brilliantline Alu

Nome completo prodotto	BRILLAL 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150043072460
Codice d'ordine	43072460
Codice materiale (12NC)	924057217101
Codice locale	14715
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500430724
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500430748

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
BrillAl 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - BrillAl 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.