



Brilliantline Alu

BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Nízkonapäťový halogénový horák najvyššej kvality v sklenenom reflektore. Ideálne riešenie pre malé dekoratívne svietidlá na bodové nasvietenie predmetov. Hliníkový povrch bráni zahrievaniu pri osvetľovaní zozadu.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GU5.3 [GU5.3]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	4 000 h
Spínací cyklus	16 000
Menovitá životnosť (hodiny)	4 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	100
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	460 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	35,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	3,00 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	12 V
Napätie (nom.)	12 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	MR16 [2 palce/50 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	37 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Brillal 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Úplný názov produktu	BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Úplný kód produktu	871150043075560
Objednávkový kód	43075560
Č. materiálu (12NC)	924057317101
Miestny objednávkový kód	14716
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500430755
Čitateľ – počet balení v krabici	50
EAN/UPC – balenie	8711500430779


Brilliantline Alu

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
BrillIAL 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - BrillIAL 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

