PHILIPS

Lighting

Brilliantline Alu

BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Superior-quality low-voltage halogen burner in glass reflector. Ideal solution for small decorative luminaires, putting your objects in the spotlight. Aluminum coating prevents heat in the backlight.

安全提示

· 由于灯泡会散发热量，因此灯泡与易燃材料或容易干燥或褪色的物体之间需相隔至少 0.5 米。

产品数据

一般信息	
底盖	GU5.3 [GU5.3]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	4,000 小时
切换循环	16,000
额定使用寿命 (小时)	4,000 小时
照明技术	Halogen

灯技术	
光束角度 (标称)	36 °
相关色温 (标称)	3000 K
显色指数 (CRI)	100
90° 圆锥形光通量 (额定)	460 lm

操作和电气	
功耗	35.0 W
灯具电流 (标称)	3.00 A
启动时间 (标称)	0.0 s
60% 灯光下的预热时间	即亮 s
功率系数 (小数)	1
电压 (标称)	12 V
电压 (标称)	12 V

控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	MR16 [2 英寸/50 毫米]

审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	37 kWh

产品数据	
订单产品名称	BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
完整的产品名称	BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
完整产品代码	871150043075560
订购代码	924057317101
材料编号 (12NC)	924057317101
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500430755
计算器 - 每个外包装箱中的包数	50

Brilliantline Alu

EAN/UPC - 案例	8711500430779

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

光度数据

Light Distribution Diagram - BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。