



Aluline 111

ALU PRO 50W G53 12V 24D 1CT/6

Quemador halógeno de baja tensión en un reflector de aluminio decorativo equipado con tapa antirreflejos. Solución ideal para las luminarias modernas de alto nivel, que permite destacar tus objetos. El revestimiento de aluminio evita el calor en la luz de fondo.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G53 [G53]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil nominal	3.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	12.000
Vida útil promedio (horas)	3.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	24 °
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	100
Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	530 lm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	50,0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	4,2 A
Tiempo de inicio (nominal)	0,0 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nominal)	12 V
Voltaje (nominal)	12 V

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	R111 [R 111 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	53 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ALU PRO 50W G53 12V 24D 1CT/6
Nombre del producto completo	ALU PRO 50W G53 12V 24D 1CT/6
Full EOC	872790082017100
Código del pedido	924065117102
N.º de material (12NC)	924065117102
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900820171
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8727900820188


Aluline 111

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
ALU PRO 50W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - ALU PRO 50W G53 12V 24D 1CT/6

