



Nähmaschinenlampen

Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT

Röhrenförmige Vakuumglühlampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	B15 [B15]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Nähmaschine
Nennlebensdauer (Nom)	1000 h
Schaltzyklus	4000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	120 lm
Nennlichtstrom (Nom)	120 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,09 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150025023050
Bestell-Produktname	Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT
EAN/UPC - Produkt	8711500250230
Bestellcode	25023050
Local Code	NAE20KLB15D
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	100
Material-Nr. (12NC)	924132044240
Nettogewicht (Einzelteil)	10,850 g
ILCOS Code	N/A

Nähmaschinenlampen

Abmessungsskizzen



APP 20W B15d 230V T22X51 CL SM

Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

