



Lampe pour machine à coudre

Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT

Lampe à incandescence tubulaire

Données du produit

Informations générales	
Culot	B15 [B15]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1.000 h
Nombre de cycles d'allumage	4.000
Durée de vie nominale (heures)	1.000 h
Type de lampe	Incandescent

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	120 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20,0 W
Courant lampe (nom.)	0,09 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T22X51 [T 22 mm x 51 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT
Nom de produit complet	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT
Code EOC	871150025023050
Code de commande	25023050
Code 12NC	924132044240
Code de commande local	T22X51CL20WBA15
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500250230
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500251336

Lampe pour machine à coudre

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

