



Per Macchine da Cucire

Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT

Lampade ad incandescenza tubolari compatte con filamento rinforzato.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	B15 [B15]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Applicazione principale	Macchine da cucire
Durata di vita nominale (Nom)	1000 h
Ciclo di commutazione on/off	4.000 X

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso (Nom)	120 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	120 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa dei colori (Nom)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,09 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Fattore di potenza (Nom)	1
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	E
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150025023050
Nome prodotto ordine	Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT
EAN/UPC - Prodotto	8711500250230
Codice d'ordine	25023050
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
N. materiale (12NC)	924132044240
Peso netto (Pezzo)	10,850 g
ILCOS Code	N/A

Per Macchine da Cucire

Disegno tecnico



Product

Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT

APP 20W B15d 230V T22X51 CL SM

