



Tubular para Máquinas de costura

Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT

Lâmpada incandescente tubular de vácuo

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	B15 [B15]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 h
Ciclo de comutação	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 h
Tecnologia de iluminação	Incandescent

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	120 lm
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	20,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,09 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T22X51 [T 22 mm x 51 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT
Nome do produto completo	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT
Código do produto completo	871150025023050
Código de encomenda	25023050
N.º material (12NC)	924132044240
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500250230
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC - Caso	8711500251336

Tubular para Máquinas de costura

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

