



Deco Birnen- und Röhrenlampen

Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Deco Birnen- und Röhrenlampen schaffen mit ihren kompakten Maßen besonders in kleinen Räumen eine gemütlich und angenehme Atmosphäre.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|-----------------------|
| Socket | E14 [E14] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig] |
| Nennlebensdauer (Nom) | 1000 h |
| Schaltzyklus | 4000X |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|--------|
| Lichtstrom (Nom) | 21 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 21 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 100 |

| Elektrische Kenndaten | |
|----------------------------------|--------------------|
| Power (Rated) (Nom) | 7 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,03 A |
| Startzeit (Nom) | 0,0 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | instant full light |
| Leistungsfaktor (Nom) | 1 |
| Spannung (Nom) | 230-240 V |

| Dimmen | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |


| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|------|
| Kolbenausführung | Klar |

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
|---|-------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | E |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 7 kWh |

| Produktdaten | |
|---------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode | 871150025008750 |
| Bestell-Produktname | Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500250087 |
| Bestellcode | 25008750 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 100 |
| Material-Nr. (12NC) | 924151144440 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 8.000 g |
| ILCOS Code | N/A |

Deco Birnen- und Röhrenlampen

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F | 17 mm | 54 mm |

TUB 7W E14 230-240V T17 CL

