



Deco rørformet

Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Rørformede lamper med enkel- og dobbel-spiral glødetråd og pære som er klar, innvendig frostmattet eller med innvendig hvitt belegg. E-sokkel.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Sokkelbase | E14 [E14] |
| Driftsposisjon | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| Nominell levetid | 1 000 time(r) |
| Brytersyklus | 4 000 |
| Anslått levetid (timer) | 1 000 time(r) |
| Lighting Technology | Incandescent |

| Teknisk belysning | |
|---------------------------------|--------|
| Lysytelse | 21 lm |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 2700 K |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 100 |

| Drift og elektronikk | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Effektforbruk | 7 W |
| lyskildestrøm (nom.) | 0,03 A |
| Starttid (nom.) | 0,0 s |
| Tiden det tar før lyset er på 60 % | Full belysning med det samme s |
| Effektfaktor (brøk) | 1 |
| Spenning (nom.) | 230-240 V |

| Kontroller og dimming | |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes | Ja |


| Mekanikk og innfatning | |
|------------------------|---------------|
| Lyspæreoverflate | Matt |
| Lyspæreform | T17 [T 17 mm] |

| Godkjenning og bruksområde | |
|----------------------------|-------|
| Energiforbruk kWh/1000 t | 7 kWh |

| Produktdata | |
|-----------------------------------|--|
| Produktnavn for bestilling | Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F |
| Fullstendig produktnavn | Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F |
| Full EOC | 871150025008750 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3775122 |
| Bestillingskode | 25008750 |
| Materialenr. (12NC) | 924151144440 |
| Lokal bestillingskode | 3775122 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8711500250087 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 100 |
| EAN/UPC – boks | 8711500251619 |

Deco rørformet

Målskisse



| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F | 17 mm | 54 mm |

