



Deco Ttrubkové

Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Trubicové žiarovky s jednoduchým resp. cievkovým vláknom a s čírymi, zvnútra matovanými bankami s päticou typu E


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Spínací cyklus	4 000X
Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	21 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	21 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (nom.)	100
Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,03 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	instant full light
Účinnosť (nom.)	1
Napätie (nom.)	230-240 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	E
Spotreba energie kWh/1 000 h	7 kWh
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150025008750
Objednávkový názov produktu	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F
EAN/UPC – produkt	8711500250087
Objednávkový kód	25008750
Local Code	T177
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	100
Č. materiálu (12NC)	924151144440
Čistá hmotnosť (kus)	8,000 g
ILCOS Code	N/A

Deco Trubkové

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	17 mm	54 mm

TUB 7W E14 230-240V T17 CL

