



Tubularna żarówka dekoracyjna

DECO 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F

Tubularna lampa żarowa z pojedynczym lub dwuskrotnym żarnikiem


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przelączania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	37 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	10,0 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	240-250 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T17 [T 17 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Deco 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F
Pełna nazwa produktu	DECO 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150003821050
Kod zamówienia	03821050
Materiał Nr (12NC)	924151445740
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500038210
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8711500251657

Tubularna żarówka dekoracyjna

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Deco 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F	17 mm	54 mm

