



Trubkové do pečících trub



APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Trubkové žárovky s čirou baňkou

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Cyklus zapnutí	4 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Světelný tok	85 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,46
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,411
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	15,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,06 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s

Doba zahřívání do 60 % světla		Okamžitě rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)		1
Napětí (jmen.)		230-240 V
Řízení a stmívání		
Stmívatelné		Ano
Mechanické a materiály		
Povrchová úprava žárovky		Číré
Tvar žárovky		T22 [T 22 mm]
Certifikace a použití		
Třída energetické účinnosti		G
Spotřeba energie kWh/1000 h		16 kWh
Registrační číslo databáze EPREL		423229
Označení a balení		
Objednací název produktu		App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Celý název výrobku		APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Full EOC		871150003659950
Objednací kód		03659950
Číslo materiálu (12NC)		924196244440
Číslování SAP – počet v balení		1

Trubkové do pečících trub

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500036599
Číslování SAP – balení v krabičce	100
Pouzdro – EAN/UPC	8711500257673

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230–240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

