



# Csőburás hőálló izzó

## APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Átlátszó csőburás vákuumtöltésű fényforrás

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	E14 [ E14]
Működési helyzet	UNIVERSAL [ Tetszőleges]
Fő alkalmazási terület	Sütő
Névleges élettartam (névleges)	1000 h
Kapcsolási ciklus	4000X
Technikai adatok	
Fényáram (névleges)	90 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	90 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (névleges)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	15.0 W
Fényforrás árama (névleges)	0.06 A
Indulási idő (névleges)	0.0 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	1
Feszültség (névleges)	230-240 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen


Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Vízizستا
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	E
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh
Termékadatok	
Teljes termék kód	871150003659950
A termék megrendelési neve	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
EAN/UPC - termék	8711500036599
Rendelési kód	03659950
Local Code	BIT15
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	100
Anyagszám (12NC)	924196244440
Nettó tömeg (darab)	10.500 g
ILCOS Code	IBT/C-15-230/240-E14-22*

## Csőburás hőálló izzó

### Méretezett rajza

#### Product

Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT



APP 15W E14 230-240V T22 CL OV

