



Kühlschranklampen

APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Die Philips Kühlschranklampen überzeugen mit ihrer langen Lebensdauer und kompakter Bauweise.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Kühlschrank
Nennlebensdauer (Nom)	1000 h
Schaltzyklus	4000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	110 lm
Nennlichtstrom (Nom)	110 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,06 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230-240 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar (CL)


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150003851750
Bestell-Produktname	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
EAN/UPC - Produkt	8711500038517
Bestellcode	03851750
Local Code	B115KL
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	100
Material-Nr. (12NC)	924197744440
Nettogewicht (Einzelteil)	12,500 g
ILCOS Code	IBT/C-15-230/240-E14-25*

Kühlschranklampen

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm



APP 15W E14 230-240V T25 CL RF

