Kühlschranklampen

APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Die Philips Kühlschranklampen überzeugen mit ihrer langen Lebensdauer und kompakter Bauweise.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	110 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	15,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,06 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230-240 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T25 [T 25 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Gesamt-Produktcode	871150003851750
Bestellcode	03851750
Material-Nr. (12NC)	924197744440
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500038517
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500250827

Kühlschranklampen

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.