



Tubular para Frigoríficos

APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Lámpara tubular clara.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 hora(s)
Lighting Technology	Incandescent
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	110 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	15,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,06 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230-240 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T25 [T 25 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Nombre completo del producto	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Full EOC	871150003851750
Código de pedido	03851750
Código 12NC	924197744440
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500038517
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500250827

Tubular para Frigoríficos

Plano de dimensiones

Product	D (max)	C (max)
Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm

