



Tubular Frigorífico

APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Lâmpada tubular com lâmpada de vidro claro

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 h
Ciclo de comutação	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 h
Tecnologia de iluminação	Incandescent
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	110 lm
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Color rendering index (CRI)	100
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	15,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,06 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230-240 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T25 [T 25 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	15 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Nome do produto completo	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Código do produto completo	871150003851750
Código de encomenda	03851750
N.º material (12NC)	924197744440
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500038517
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC - Caso	8711500250827

Tubular Frigorífico

Desenho dimensional

Product	D (max)	C (max)
Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm

