



Lineárne ž. do chladničiek

APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Trubicová žiarovka s bankou z číreho skla

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Hlavné použitie	Chladnička
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Spínací cyklus	4 000X

Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	110 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	110 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (nom.)	100

Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0.06 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	instant full light
Účinnosť (nom.)	1
Napätie (nom.)	230-240 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra


Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	E
Spotreba energie kWh/1 000 h	15 kWh

Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150003851750
Objednávkový názov produktu	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
EAN/UPC – produkt	8711500038517
Objednávkový kód	03851750
Local Code	T2515
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	100
Č. materiálu (12NC)	924197744440
Čistá hmotnosť (kus)	12,500 g
ILCOS Code	IBT/C-15-230/240-E14-25*

Lineárne ž. do chladničiek

Rozmerový obrázok

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm



APP 15W E14 230-240V T25 CL RF

