



Kylskåpslampa päron

APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Rörformad lampa med klart glas

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specificerad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Ljusteknik	
Ljusflöde	110 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	15,0 W
Lampström (nom)	0,06 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230-240 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T25 [T 25 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Fullständigt produktnamn	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Full EOC	871150003851750
Beskrivning av lokal kod	8340710
Beställningsnummer	03851750
Materialnummer (12NC)	924197744440
Lokal kod	8340710
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500038517
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC – Hölje	8711500250827

Kylskåpslampa päron

Måttskiss

Product	D (max)	C (max)
Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm

