



Żarówka do lodówek

App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO

Tubularna lampa żarowa

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przelłączania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	110 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	15,0 W
Lamp Current (Nom)	0,06 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230-240 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T25 [T 25 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO
Pełna nazwa produktu	App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO
Full EOC	871150003851705
Kod zamówienia	03851705
Materiał Nr (12NC)	924197744442
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500038517
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8727900800760

Żarówka do lodówek

Rysunki techniczne

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	25 mm	57 mm

