



Trubkové do pečících trub



APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Trubkové žárovky s čirou baňkou

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Cyklus zapnutí	4 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Referenční měření toku	Sphere

Světelně technické	
Světelný tok	165 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,46
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,411
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	100

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	26 W
Proud zdroje (jmen.)	0,11 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	1

Napětí (jmen.)	230-240 V
----------------	-----------

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T25 [T 25 mm]

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423232

Označení a balení	
Objednací název produktu	App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Celý název výrobku	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Full EOC	871150003871550
Objednací kód	03871550
Číslo materiálu (12NC)	924198244440
Místní kód	T2525OVEN
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500038715

Trubkové do pečících trub

Číslování SAP – balení v krabici	100
Pouzdro – EAN/UPC	8711500257918

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	C (max)
App 25W E14 230–240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

