



Backofenlampen (Birne)

APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|-----------------------|
| Socket | E14 [E14] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig] |
| Hauptanwendungsgebiet | Ofen |
| Nennlebensdauer (Nom) | 1000 h |
| Schaltzyklus | 4000X |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|--------|
| Lichtstrom (Nom) | 172 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 172 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 100 |

| Elektrische Kenndaten | |
|----------------------------------|--------------------|
| Power (Rated) (Nom) | 25.0 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,11 A |
| Startzeit (Nom) | 0,0 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | instant full light |
| Leistungsfaktor (Nom) | 1 |
| Spannung (Nom) | 230-240 V |

| Dimmen | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |


| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|------|
| Kolbenausführung | Klar |

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
|---|--------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | E |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 25 kWh |

| Produktdaten | |
|---------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode | 871150003871550 |
| Bestell-Produktname | Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500038715 |
| Bestellcode | 03871550 |
| Local Code | BIHV25KLE14GH |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 100 |
| Material-Nr. (12NC) | 924198244440 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 10,500 g |
| ILCOS Code | IBT/C-25-230/240-E14-25* |

Backofenlampen (Birne)

Abmessungsskizzen



APP 25W E14 230-240V T25 CL OV

| Product | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT | 25 mm | 57 mm |

