



Backofenlampen (Birne)

APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	165 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,46
Farbkoordinate Y (nom.)	0,411
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	26 W
Lampenstrom (Nom)	0,11 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	1

Spannung (Nom)	230-240 V
----------------	-----------

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T25 [T 25 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423232

Produktdaten	
Bestell-Produktname	App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Gesamt-Produktcode	871150003871550
Bestellcode	03871550
Material-Nr. (12NC)	924198244440
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500038715

Backofenlampen (Birne)

Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500257918

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

