



# Tubular para Horno



## APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Lámparas tubulares claras de vacío.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	1.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	4.000
Vida útil nominal (horas)	1.000 hora(s)
Lighting Technology	Incandescent
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	165 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,46
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,411
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	26 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,11 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230-240 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T25 [T 25 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Consumo energético kWh/1000 h	26 kWh
Número de registro EPREL	423232

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Nombre completo del producto	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Full EOC	871150003871550
Código de pedido	03871550
Código 12NC	924198244440
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500038715
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500257918

## Tubular para Horno

### Plano de dimensiones

Product	D (max)	C (max)
App 25W E14 230-240V T25 CL OV ICT	25 mm	57 mm

