



Csőburás hőálló izzó

APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Átlátszó csőburás vákuumtöltésű fényforrás

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés	E14 [E14]
Működési helyzet	UNIVERSAL [Tetszőleges]
Fő alkalmazási terület	Sütő
Névleges élettartam (névleges)	1000 h
Kapcsolási ciklus	4000X
Technikai adatok	
Fényáram (névleges)	172 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	172 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (névleges)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges) (névleges)	25.0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,11 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	1
Feszültség (névleges)	230-240 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Átlátszó (CL)
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	E
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	25 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871150003871550
A termék megrendelési neve	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
EAN/UPC - termék	8711500038715
Rendelési kód	03871550
Local Code	BIT25
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	100
Anyagszám (12NC)	924198244440
Nettó tömeg (darab)	10,500 g
ILCOS Code	IBT/C-25-230/240-E14-25*

Csőburás hőálló izzó

Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



APP 25W E14 230-240V T25 CL OV

