



Lineárne ž. do rúr na pečenie

APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Trubicové vákuované žiarovky s bankou z číreho skla

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Hlavné použitie	Rúra
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Spínací cyklus	4 000X

Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	172 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	172 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (nom.)	100

Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	25.0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,11 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	instant full light
Účinnosť (nom.)	1
Napätie (nom.)	230-240 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno


Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra

Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	E
Spotreba energie kWh/1 000 h	25 kWh

Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150003871550
Objednávkový názov produktu	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
EAN/UPC – produkt	8711500038715
Objednávkový kód	03871550
Local Code	T2525OVEN
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	100
Č. materiálu (12NC)	924198244440
Čistá hmotnosť (kus)	10,500 g
ILCOS Code	IBT/C-25-230/240-E14-25*

Lineárne ž. do rúr na pečenie

Rozmerový obrázok



Product

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

APP 25W E14 230-240V T25 CL OV

