



Kylskåpslampa päron

APPL 25W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Rörformad lampa med klart glas

Produktdata

| Allmän information | |
|--------------------------|--------------------|
| Socket | E14 [E14] |
| Driftposition | UNIVERSAL [Fritt] |
| Användningsområde | Kylskåp |
| Nominell livslängd (nom) | 1000 h |
| Driftcykel | 4000X |

| Ljusteknik | |
|---------------------------------|--------|
| Ljusflöde (nom) | 172 lm |
| Ljusflöde (märkvärde) (nom) | 172 lm |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2700 K |
| Färgåtergivningindex (nom) | 100 |

| Drift och elektricitet | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Power (Rated) (Nom) | 25,0 W |
| Tändningstid (nom) | 0,0 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) | instant full light |
| Effektfaktor (nom) | 1 |
| Spänning (nom) | 230-240 V |

| Styrenheter och dimring | |
|-------------------------|----|
| Dimbara | Ja |


| Mekanik och armaturhus | |
|------------------------|------|
| Lampans ytbehandling | Klar |

| Användning och godkännande | |
|----------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsetikett (EEL) | E |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 25 kWh |

| Produktdata | |
|---|--|
| Fullständig produktkod | 871150024981450 |
| Beställningsproduktnamn | Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1CT |
| EAN/UPC – Produkt | 8711500249814 |
| Beställningsnummer | 24981450 |
| Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 100 |
| SAP-material | 924199744440 |
| Nettovikt (stycke) | 12,500 g |
| ILCOS-kod | N/A |

Kylskåpslampa päron

Måttskiss



Product

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

APP 25W E14 230-240V T25 CL RF

