



Plusline Pequeña

Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Lámpara lineal halógena de tensión de red con calidad y fiabilidad superior. Ofrece una vida útil muy prolongada y una luz halógena nítida. Solución ideal para luminarias decorativas y para proyectores de iluminación de seguridad o de tareas.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7S [R7s]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	4.900 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2900 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	20,4 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	240,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	1,04 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230 V
Voltaje (nom.)	230 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T11 [T 11 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	240 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Nombre completo del producto	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085380300
Código de pedido	85380300
Código 12NC	924572044210
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900853803
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8727900853827

Plusline Pequeña

Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

