



# Plusline ES Small

## Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per gli apparecchi decorativi e per i proiettori per illuminazione di sicurezza o mirata.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	4.900 lm
Temperatura del colore correlata	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	20,4 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	240,0 W
Corrente lampada (Nom)	1,04 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T11 [T 11 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	240 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Nome completo prodotto	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085380300
Codice d'ordine	85380300
Codice materiale (12NC)	924572044210
Codice locale	240ESPLUS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900853803
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8727900853827

## Plusline ES Small

### Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

