



Plusline Pequena

Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Lâmpada linear de halogéneo com tensão de rede com qualidade e fiabilidade superiores. Oferece uma duração muito longa e uma luz de halogéneo viva. Solução ideal para luminárias decorativas e para iluminação de segurança ou localizada com projetores.

Dados do produto


Informações gerais				
Casquilho	R7S [R7s]			
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]			
Vida útil nominal	2.000 h			
Ciclo de comutação	8.000			
Vida útil nominal (horas)	2.000 h			
Tecnologia de iluminação	Halogen			
Caraterísticas técnicas da luz				
Fluxo Luminoso	4.900 lm			
Temperatura de cor correlacionada	2900 K			
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	20,4 lm/W			
Color rendering index (CRI)	100			
Funcionamento e caraterísticas elétricas				
Consumo de Energia	240,0 W			
Corrente de lâmpada (Nom.)	1,04 A			
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s			
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s			
Fator de potência (Fração)	1			
Tensão (Nom.)	230 V			
Tensão (Nom.)	230 V			

Controlos e regulação					
Regulável	Sim				
Características mecânicas e compartimento					
Acabamento da lâmpada	Transparente				
Formato da lâmpada	T11 [T 11 mm]				
Aprovação e aplicação					
Consumo de energia kWh/1000 h	240 kWh				
Dados do produto					
Nome de produto da encomenda	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB				
Nome do produto completo	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB				
Código do produto completo	872790085380300				
Código de encomenda	85380300				
N.º material (12NC)	924572044210				
Numerador – Quantidade por embalagem	1				
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900853803				
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100				
EAN/UPC - Caso	8727900853827				

Datasheet, 2023, Abril 30 Dados sujeitos a alteração

Plusline Pequena

Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	В	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
1BB					

