



Plusline Halogenstab 118mm

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideal für dekorative Beleuchtungseffekte und ebenso als Sicherheits- oder Funktionsbeleuchtung.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---------------------------------|---|
| Socket | R7S [R7s] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer | 2.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 8.000 |
| Nennlebensdauer (Std.) | 2.000 Stunde(n) |
| Beleuchtungstechnologie | Halogen |
| Lichttechnische Daten | |
| Lichtstrom | 8.600 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2900 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 21,5 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 |
| Betrieb und Elektrik | |
| Energieverbrauch | 400,0 W |
| Lampenstrom (Nom) | 1,74 A |
| Startzeit (Nom) | 0,0 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | Sofort volle Lichtleistung s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 1 |
| Spannung (Nom) | 230 V |


| Spannung (Nom) | 230 V |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | T11 [T 11 mm] |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 400 kWh |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB |
| Gesamt-Produktcode | 872790085389600 |
| Bestellcode | 85389600 |
| Material-Nr. (12NC) | 924572144210 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8727900853896 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 100 |

Plusline Halogenstab 118mm

EAN Umverpackung

8727900853919

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | B (max) | B | B (min) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|---------|
| Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB | 11 mm | 115,8 mm | 114,2 mm | 112,6 mm | 118 mm |

