



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Verkkojännitteellä toimiva lineaarinen, erittäin laadukas ja luotettava halogeenilamppu. Pitkä käyttöikä ja säkenöivä halogeenivalo. Erinomainen ratkaisu koristevalaisimiin sekä turva- tai tehtävävalonheitinvalaistukseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	8 600 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	21,5 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	400,0 W
Lampun virta (nim.)	1,74 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T11 [T 11 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	400 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Koko tuotenimi	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085389600
Paikallisen koodin kuvaus	4729309
Tilauuskoodi	85389600
Tuotekoodi (12NC)	924572144210
Paikallinen koodi	4729309
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900853896
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	100
EAN/UPC – laatikko	8727900853919

Plusline ES Small

Mittapiirros



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

