



# Plusline ES Small

## Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.


### Product gegevens

| Algemene informatie                  |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                             | R7S [R7s]                           |
| Gebruiksstand                        | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Nominale levensduur                  | 2.000 hr                            |
| Schakelcyclus                        | 8.000                               |
| Nominale levensduur (uren)           | 2.000 hr                            |
| Lamptype                             | Halogen                             |
| Gegevens lichttechniek               |                                     |
| Lichtstroom                          | 8.600 lm                            |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 2900 K                              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 21,5 lm/W                           |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 100                                 |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                                     |
| Energieverbruik                      | 400,0 W                             |
| Lampstroom (nom.)                    | 1,74 A                              |
| Opstarttijd (nom.)                   | 0,0 s                               |
| Opwarmtijd tot 60% licht             | direct op volledige lichtsterkte s  |
| Arbeidsfactor                        | 1                                   |
| Spanning (nom.)                      | 230 V                               |
| Spanning (nom.)                      | 230 V                               |

| Dimbaarheid en regelsystemen          |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimbaar                               | Ja                                  |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                     |
| Lampafwerking                         | Helder                              |
| Lampvorm                              | T11 [T 11 mm]                       |
| Keurmerken en classificaties          |                                     |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 400 kWh                             |
| Productgegevens                       |                                     |
| Productnaam voor bestelling           | Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB |
| Volledige productnaam                 | Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB |
| Full EOC                              | 872790085389600                     |
| Bestelcode                            | 85389600                            |
| Materiaalnr. (12NC)                   | 924572144210                        |
| Lokale code                           | PLUSLINESML400W                     |
| Numerator - Aantal per pak            | 1                                   |
| EAN/UPC - product/behuizing           | 8727900853896                       |
| Numerator - Dozen per buitendoos      | 100                                 |
| EAN/UPC - Case                        | 8727900853919                       |

# Plusline ES Small

## Maatschets



| Product                             | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max) |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB | 11 mm   | 115,8 mm | 114,2 mm | 112,6 mm | 118 mm  |

