



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Verkkojännitteellä toimiva lineaarinen, erittäin laadukas ja luotettava halogeenilamppu. Pitkä käyttöikä ja säkenöivä halogeenivalo. Ihanteellinen koristevalaisimiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	780 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	15,6 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	48,0 W
Lampun virta (nim.)	0,21 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T11 [T 11 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	48 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Koko tuotenimi	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085231800
Paikallisen koodin kuvaus	4729300
Tilauuskoodi	85231800
Tuotekoodi (12NC)	924587044210
Paikallinen koodi	4729300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900852318
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	100
EAN/UPC – laatikko	8727900852332

Plusline ES Compact

Mittapiirros



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

