



Plusline compacta

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lâmpada linear de halogéneo com tensão de rede com qualidade e fiabilidade superiores. Oferece uma duração muito longa e uma luz de halogéneo viva. Solução ideal para luminárias decorativas.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	780 lm
Temperatura de cor correlacionada	2900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	15,6 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	48,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,21 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T11 [T 11 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	48 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Nome do produto completo	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Código do produto completo	872790085231800
Código de encomenda	85231800
N.º material (12NC)	924587044210
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900852318
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC - Caso	8727900852332

Plusline compacta

Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

