



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	2220 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2220 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	18,5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	120.0 W
Lampstroom (nom.)	0,52 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1000 uur	120 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790085216500
Productnaam voor bestelling	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900852165
Bestelcode	85216500
Local Code	PLUSLINESML120W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnr. (12NC)	924587444210
Netto gewicht (per stuk)	9,000 g

Plusline ES Small

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 120W R7s 230V T11 CL

