



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lineær halogenlyskilde med nettspenning, med enestående kvalitet og pålitelighet. Tilbyr svært lang levetid og klart halogenlys. Ideell løsning til dekorative armaturer og for sikkerhet eller flombelysningsoppgaver.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7S [R7s]
Driftposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Lysytelse	2 220 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	18,5 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	120,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,52 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T11 [T 11 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	120 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Fullstendig produktnavn	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085216500
Lokal kodebeskrivelse	3766556
Bestillingskode	85216500
Materialenr. (12NC)	924587444210
Lokal bestillingskode	3766556
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900852165
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8727900852189

Plusline ES Small

Målskisse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

