



# Plusline Pequena

## Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lâmpada linear de halogéneo com tensão de rede com qualidade e fiabilidade superiores. Oferece uma duração muito longa e uma luz de halogéneo viva. Solução ideal para luminárias decorativas e para iluminação de segurança ou localizada com projetores.


### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Casquilho                                | R7S [R7s]                             |
| Posição de funcionamento                 | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] |
| Vida útil nominal                        | 2.000 h                               |
| Ciclo de comutação                       | 8.000                                 |
| Vida útil nominal (horas)                | 2.000 h                               |
| Tecnologia de iluminação                 | Halogen                               |
| Caraterísticas técnicas da luz           |                                       |
| Fluxo Luminoso                           | 2.220 lm                              |
| Temperatura de cor correlacionada        | 2900 K                                |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 18,5 lm/W                             |
| Color rendering index (CRI)              | 100                                   |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas |                                       |
| Consumo de Energia                       | 120,0 W                               |
| Corrente de lâmpada (Nom.)               | 0,52 A                                |
| Tempo de arranque (Nom.)                 | 0,0 s                                 |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz      | luz total instantânea s               |
| Fator de potência (Fração)               | 1                                     |
| Tensão (Nom.)                            | 230 V                                 |
| Tensão (Nom.)                            | 230 V                                 |

| Controlos e regulação                     |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Regulável                                 | Sim                                 |
| Características mecânicas e compartimento |                                     |
| Acabamento da lâmpada                     | Transparente                        |
| Formato da lâmpada                        | T11 [T 11 mm]                       |
| Aprovação e aplicação                     |                                     |
| Consumo de energia kWh/1000 h             | 120 kWh                             |
| Dados do produto                          |                                     |
| Nome de produto da encomenda              | Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB |
| Nome do produto completo                  | Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB |
| Código do produto completo                | 872790085216500                     |
| Código de encomenda                       | 85216500                            |
| N.º material (12NC)                       | 924587444210                        |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                                   |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8727900852165                       |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 100                                 |
| EAN/UPC – Caso                            | 8727900852189                       |

# Plusline Pequena

## Desenho dimensional



| Product                             | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max) |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB | 11 mm   | 115,8 mm | 114,2 mm | 112,6 mm | 118 mm  |

