



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Nätspänningsansluten linjär halogenlampa med överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Ger mycket lång livslängd och klart halogenljus. Perfekt lösning för dekorativa armaturer och för bevaknings- eller arbetsbelysning.


Produktdata

Allmän information	
Socket	R7S [R7s]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specifiserad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Ljusflöde	2 220 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	18,5 lm/W
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	120,0 W
Lampström (nom)	0,52 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T11 [T 11 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	120 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Fullständigt produktnamn	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085216500
Beskrivning av lokal kod	8341234
Beställningsnummer	85216500
Materialnummer (12NC)	924587444210
Lokal kod	8341234
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900852165
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC – Hölje	8727900852189

Plusline ES Small

Måttskiss



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

