



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	3.100 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	19,4 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	160,0 W
Lampstroom (nom.)	0,70 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11 [T 11 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	160 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Volledige productnaam	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085219600
Bestelcode	85219600
Materiaalnr. (12NC)	924587544210
Lokale code	PLUSLINESML160W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900852196
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8727900852219

Plusline ES Small

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

